



VICTORINOX

Multifunkcionalan alat, tip: TOOL-K



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	846100 TOOL-K
GTIN	7611160302007
Razred artikla	830

Opis

Izvedba:

Originalni švicarski džepni nožić i multifunkcionalni alati vrhunske kvalitete, preciznosti, jednostavnog rukovanja i funkcionalnosti.

Funkcija:

Kombinirana kliješta s – rezačem žica za tanke i mekane žice do 40 HRC– rezač tvrdih žicaodvijač 2 mmodvijač 7,5 mm sa– snažnim otvaračem sandukaotvarač limenki – odvijač 3 mmodvarač boca s – odvijačem 5 mm– savijač žica velika oštricaškarepila za metal– turpija za metalpila za drvošilo odvijač 1 / 2 za Phillipsdlijeto i strugač za drvo sa – skidačem izolacije– strugač za žicekliješta za krimpanje (elektro)mjerilo (230 mm)mjerilo (9 coli)spojka za vadičep i – ušica za pričvršćivanjejavno pero s perom za svaki alatzasun za deblokaduključ za nastavkedržač nastavaka s – nastavkom za vijke s unutaršnjim šesterokutom SW 3– nastavkom za vijke s unutaršnjim šesterokutom SW 4– nastavkom PH 0– nastavkom PH 3–nastavkom TX 10– nastavkom TX 15mjesto za dodatne nastavkemini odvijačvadičep

Upotreba:

Kao univerzalni alat i pomagalo u nevolji, obavezni alat za svaki ormar alata i svaku torbu alata.

Dio isporuke:

Uključuje kožni etui.

Napomena:

Multifunkcionalni alat dodatno je opremljen garniturom nastavaka i vadičepom.

Tehnički opis

Broj funkcija	39
Pakiranje	Kožni etui
ukupna duljina	115 mm
Materijal drške	nehrđajući čelik
Oštrica s mogućnosti blokade	da
Težina	440 g
Jednoručna oštrica	ne
jednoručno upravljanje	ne
Vrsta proizvoda	Višenamjenski alat