

Garant**APMT 060202 FR, HU7810, tip: ALU****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	215621 ALU
GTIN	4045197953827
Razred artikla	21A

Opis**Napomena:**

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,25 \times D$. $a_p = 3 \text{ mm}$, $a_{p \text{ maks}} = 4 \text{ mm}$.

Kutni radijus: 0,2 mm

Posmak f_z po zubu: 0,1 mm

Tehnički opis

Posmak f_z po zubu	0,1 mm
Tip	ALU
Kutni radijus	0,2 mm
Seriya	Softcut®
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	APMT 060202 FR
Vrsta	HU7810
Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	600 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	500 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	400 m/min	N
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		