

**Rezna glava, lijevi, Sustav / veličina ploče: DM/16****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	272085 DM/16
GTIN	4251414902862
Razred artikla	29D

**Opis****Izvedba:**

Izmjenjiva glava za držač za unutarnje tokarenje s **prigušenjem vibracija**.

**Upotreba:**

Učink rediciranja vibracija do maksimalne slobodne duljine od  $\leq 14 \times D$ .

Unutarnje hlađenje: Da

Sustav: DM

prikladno za veličinu ploče L: 16 mm

odgovarajuće osnovno tijelo: 264910 - 264922

Minimalni  $\varnothing$  predbušenja  $D_{min}$ : 48 mm

Postavljanje na sredinu: 25 mm

Ukupna duljina: 35 mm

Podložna <BR/>pločica: 272670

**Tehnički opis**

Postavljanje na sredinu	25 mm
Minimalni $\varnothing$ predbušenja $D_{min}$	48 mm
odgovarajuće osnovno tijelo	264910 - 264922

Sustav	DM
Podložna  pločica	279820 1
Vijak s podloškom	259027 3
Veličina pločice	16 mm
Vilica, vijak, O-prsten	279835 2
Ukupna duljina	35 mm
Serijska	Rezna glava
prikladno za veličinu ploče L	16 mm
Vrsta primjene	lijevi
Unutarnje hlađenje	da