

HOLEX

Držać za glodače glave s rupama rashladnog kanala, HSK-A 100 A = 100, Ø trna d1: 40mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	306687 40
GTIN	4045197954374
Razred artikla	32A

Opis

Izvedba:

- Stezni Ø 40 s 4 navojne rupe za prihvat glodačkih glava prema DIN 2079.
- S otvorom za Balluff/RFID čip.
- Povećana dosjedna ploha bunta.
- HSK dosjedne površine obrađene.

S unutarnjim dovodom rashladnog sredstva.

Upotreba:

Za stezanje valjkastih čeonih glodala i glodačkih glava.

Dio isporuke:

Uključuje pritezni vijak za glodalo.

Dodatni pribor:

Cijev za rashladno sredstvo br. 309880, nasadni ključ br. 309890, poseban ključ br. 309840.

Tehnički opis

Odgovarajući specijalni ključ br. 309840	40
Duljina klina glodalice L ₄	27 mm
Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861	40
Duljina izboja A-dimenzija	100 mm
Vanjski Ø D	89 mm

Stezni $\varnothing D_1$	40 mm
Prihvat	HSK-A 100 A = 100
Norma prihvata	ISO 12164-1
Norma prihvata	DIN 69882-3
Norma prihvata	DIN 69893
Oblik	A
Provrt za rashladne kanale	ne može se zaključati
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	$\leq 6 \mu\text{m}$
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Usadnik glave noža