

**Garant****Brzoizmjenjiva glava za rezanje navoja, BT 40, Područje navoja: M3-12****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	334663 M3-12
GTIN	4045197954411
Razred artikla	31M

**Opis****Izvedba:**

- Kratka izvedba s elastičnom kompenzacijom duljine na tlak i vlak.
- Podesiv tlako kod urezivanja za različite materijale i ureznike.

**Upotreba:**

- Izrada kalibriranih navoja.
- Za desni i lijevi navoj.
- Za NC strojeve i centre za obradu.

**Dodatni pribor:**

Brzo izmjenjive čahure vidi br. 335420 – 335660.

Pritezni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820; 308835.

**Napomena:**

- Brzoizmjenjiva stezna glava za ureznike / uvaljivače navoja u drugim izvedbama drške vel. M14 – M33 isporučiva na upit.
- Brzoizmjenjiva stezna glava za ureznike / uvaljivače navoja nije prikladna za unutarnje hlađenje.

Norma prihvata: ISO 7388-2

Kompenzacija duljine na tlak: 7,5 mm

Kompenzacija duljine na vlak: 7,5 mm

Vanjski Ø D: 38 mm

Unutarnji Ø d<sub>1</sub>: 19 mm

Duljina izboja A-dimenzija: 68 mm

**Tehnički opis**

Vanjski Ø D	38 mm
Unutarnji Ø d <sub>1</sub>	19 mm
Kompenzacija duljine na tlak	7,5 mm
Duljina izboja A-dimenzija	68 mm
Kompenzacija duljine na vlak	7,5 mm
Područje reza navoja	M3 – M12
Prihvat	BT 40
Norma prihvata	JIS B6339
Norma prihvata	ISO 7388-2
Vrsta proizvoda	Glava za rezanje navoja