

Garant**Držac za tokarenje, desno, Vel. drške/veličina pločice: 16/12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251112 16/12
GTIN	4045197954442
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Koljenasta poluga	259015 2
Duljina glave L ₁	26 mm
Garnitura zatika za opruge	259047 2
ISO kod držača	PSSNR/L 1616H12
Vijak koljenaste poluge	259018 2
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SN.. 1204..
Veličina drške	16 mm
Veličina pločice	12 mm
Podložna pločica	259031 20
Funkcionalna širina L ₄	20 mm
Ukupna duljina L	100 mm
Garnitura opruga	259044 2
Serijski	QuickTurn
Standard	DIN ISO 5610
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne

Kut rezne oštrice κ	45 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Precizni bit za 6-erokut, 1/4 cola E 6,3 6-kut 3 mm	674242 3
Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500