



## Magnet za podizanje tereta MaxX, maks. nosivost: 1000kg



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	382001 1000
GTIN	2050001944061
Razred artikla	38D

### Opis

#### Izvedba:

Kompaktna i robusna konstrukcija s neodimskim permanentnim magnetima. Magnetska rasipanja sprječavaju se zahvaljujući principu „neutralne krune” te se sprječavaju neželjene privlačne sile prema susjednim teretima. Osnovno tijelo oblikovano od jednog bloka bez varnih niti jamči konstantnu učinkovitost. Zasun blokira polugu i na taj način sprječava nenamjerno oslobađanje tereta. Certificirana izdržljivost.

#### Upotreba:

Sigurno rukovanje i transportiranje plosnatih i oblih materijala s 3-strukim osiguranjem.

### Tehnički opis

maksimalni nosivi teret ravan	1000 kg
maksimalan Ø okrugli	450 mm
Dimenzija F	225 mm
minimalna debljina stjenke materijala, ravni	40 mm
Dimenzija E	88 mm
Dimenzija A	284 mm
Dimenzija C	133 mm

maksimalni nosivi teret okrugli	400 kg
Težina	36 kg
minimalna debljina stjenke materijala, okrugli	25 mm
Dimenzija G	52 mm
maksimalna duljina, ravna	3000 mm
Dimenzija D	131 mm
Dimenzija B	342 mm
Vrsta proizvoda	Magnet za podizanje tereta