



Magnet za podizanje tereta MaxX, maks. nosivost: 125kg



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	382001 125
GTIN	2050001944030
Razred artikla	38D

Opis

Izvedba:

Kompaktna i robusna konstrukcija s neodimskim permanentnim magnetima. Magnetska rasipanja sprječavaju se zahvaljujući principu „neutralne krune” te se sprječavaju neželjene privlačne sile prema susjednim teretima. Osnovno tijelo oblikovano od jednog bloka bez varnih niti jamči konstantnu učinkovitost. Zasun blokira polugu i na taj način sprječava nenamjerno oslobađanje tereta. Certificirana izdržljivost.

Upotreba:

Sigurno rukovanje i transportiranje plosnatih i oblih materijala s 3-strukim osiguranjem.

Napomena:

S okretnom ušicom za dizalicu.

Tehnički opis

minimalna debljina stijenke materijala, ravni	20 mm
Dimenzija D	79 mm
Dimenzija F	133 mm
Dimenzija A	69 mm

Dimenzija G	30 mm
Težina	3,5 kg
Dimenzija C	79 mm
Dimenzija B	118 mm
maksimalan Ø okrugli	300 mm
minimalna debljina stjenke materijala, okrugli	10 mm
maksimalni nosivi teret ravan	125 kg
Dimenzija E	66 mm
maksimalni nosivi teret okrugli	50 kg
maksimalna duljina, ravna	1000 mm
Vrsta proizvoda	Magnet za podizanje tereta