



Magnet za podizanje tereta MaxX, maks. nosivost: 2000kg



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	382001 2000
GTIN	2050001944085
Razred artikla	38D

Opis

Izvedba:

Kompaktna i robusna konstrukcija s neodimskim permanentnim magnetima. Magnetska rasipanja sprječavaju se zahvaljujući principu „neutralne krune“ te se sprječavaju neželjene privlačne sile prema susjednim teretima. Osnovno tijelo oblikovano od jednog bloka bez varnih niti jamči konstantnu učinkovitost. Zasun blokira polugu i na taj način sprječava nenamjerno oslobađanje tereta. Certificirana izdržljivost.

Upotreba:

Sigurno rukovanje i transportiranje plosnatih i oblih materijala s 3-strukim osiguranjem.

Tehnički opis

maksimalni nosivi teret okrugli	800 kg
Dimenzija E	122 mm
Dimenzija G	64 mm
Dimenzija A	390 mm
maksimalni nosivi teret ravan	2000 kg
Težina	80 kg
minimalna debljina stijenke materijala, ravni	55 mm

Dimenzija F	330 mm
minimalna debljina stjenke materijala, okrugli	35 mm
maksimalna duljina, ravna	3000 mm
Dimenzija D	171 mm
maksimalan Ø okrugli	600 mm
Dimenzija C	166 mm
Dimenzija B	457 mm
Vrsta proizvoda	Magnet za podizanje tereta