




**Okrugla stez. glava s trajn. magnetom, paralelni raspored polova, Ø glave: 130mm**



## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	380776 130
GTIN	2050001943637
Razred artikla	33S

## Opis

### Izvedba:

Snažan magnetski sustav s magnetima **Neodym** i malom visinom magnetskog polja.

### Kontinuirano podešavanje magnetske sile.

### Upotreba:

Za radove brušenja i tokarenja.

Za stezanje malih i tankih do srednje velikih obradaka.

### Napomena:

Izrada središnjeg provrta „J“ moguće.

## Tehnički opis

Dubina centriranja	4 mm
Visina magnetskog polja	8 mm
Tolerancija visina	0 / -1 mm
Podjela paralelnih polova	1,9 mm

Ø dijelaza centriranje	90 mm
Težina	5 kg
Ø kružnice	115 mm
Visina	50 mm
Ø glave	130 mm
Ø navoja	4×M8
Trošenje pločice s polovima	5 mm
Nazivna snaga pridržavanja	100 N/cm <sup>2</sup>
moguće bušenje pomoću centrirajućeg svrdla J	20×14 mm
Vrsta proizvoda	Magnetna stezna glava