


**Okrugla stez. glava s trajn. magnetom, paralelni raspored polova, Ø glave: 250mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	380776 250
GTIN	2050001943668
Razred artikla	33S

Opis**Izvedba:**

Snažan magnetski sustav s magnetima **Neodym** i malom visinom magnetskog polja.

Kontinuirano podešavanje magnetske sile.**Upotreba:**

Za radove brušenja i tokarenja.

Za stezanje malih i tankih do srednje velikih obradaka.

Napomena:

Izrada središnjeg provrta „J“ moguće.

Tehnički opis

Ø kružnice	192 mm
Podjela paralelnih polova	1,9 mm
Nazivna snaga pridržavanja	100 N/cm ²
Tolerancija visina	0 / -1 mm

Visina magnetskog polja	8 mm
Trošenje pločice s polovima	5 mm
Dubina centriranja	4 mm
Težina	20 kg
Ø glave	250 mm
Visina	57 mm
Ø navoja	4×M8
moguće bušenje pomoću centrirajućeg svrdla J	250×5 mm
Ø dijelaza centriranje	250 mm
Vrsta proizvoda	Magnetna stezna glava