



## Samonivelirajući križni linijski laser GLL, tip: 3-80C



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	468490 3-80C
GTIN	3165140888301
Razred artikla	46T

### Opis

#### Izvedba:

Kompaktan laser samonivelirajući križni linijski laser. Brzo vodoravno i okomito podešavanje linija. Robusni dizajn sa softgrip podlogom štiti od udarnih opterećenja. Zaštićen od prašine i prskanja vode. Dodatno dvije vertikalne točke.

Jedna horizontalna i 2 vertikalne 360° linije omogućuju velik broj novih primjena za istovremeno označavanje, podešavanje i niveliranje u unutrašnjosti. Veliki vanjski prostor do 120 m s pomoću prijemnika LR 7 Professional (pribor). Veliki vanjski prostor do 120 m s pomoću prijemnika LR7 Professional (pribor). Bluetooth sučelje za nastavak na daljinsko upravljanje za precizan rad bez dodirivanja uređaja. **CAL Guard** nadzire laser i javlja negativne utjecaje i potrebu za kalibracijom. Alternativno napajanje uz 4 AA baterije. Podešavanje visine uz pomoć aretiranja za sigurno i precizno poravnavanje putem univerzalnog držača BM1.

#### Funkcija:

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

#### Dio isporuke:

Baterija s brzodjelujućim punjačem, univerzalni držač BM1, laserska ciljna ploča, zaštitna torba, transportni kofer.

### Tehnički opis

IP-klasa zaštite	IP 54
------------------	-------

Doseg	30 m
Granica odstupanja	±0,2 mm/m
Područje niveliranja	±4 stupanj
Doseg prijemnika	120 m
Duljina	162 mm
Navoj stativa	1/4 col
Navoj stativa	5/8 col
Prihvat	Bluetooth sučelje
Visina	148 mm
Težina	900 g
Razred lasera	2
širina	84 mm
Pakiranje	Transportni kofer
Boja lasera	crvena
Vrsta baterije	Litij-ionska baterija
Broj sadržanih baterija	1
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Vrsta proizvoda	Križni linijski laser