



Plastični sklopivi metar struja, duljina: 2m



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	466220 2
GTIN	2050001944214
Razred artikla	46R

Opis

Izvedba:

Elementi od **plastike pojačane staklenim vlaknima koja se ne savija**,mat površine. Posebno otporni na trošenje, nelomljivi, otporni na urezivanje i vodu. Sa spojem elemenata preko utora i precizno utisnutom mm podjelom. Elementi s usjedanjem na 90° i 180° stupnjeva.

Tipski ispitano za radove pod naponom od 1000 V, s integriranom funkcijom uvlačenja kabla i dodatnim označavanjem razmaka doza.

Tehnički opis

Duljina	2 m
širina	15 mm
Broj karika	10
Standard	EG III
Materijal karika	Plastika
Vrsta proizvoda	Člankasto mjerilo