

Garant

Držač za tokarenje s fiksnim kutom nagiba od 1,5°, lijevo, Vel. drške / veličina pločice L: 20/11mm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	271996 20/11
GTIN	4045197954787
Razred artikla	21W

Tehnički opis

Duljina glave L ₁	30 mm
Veličina drške	20 mm
Stezni vijak za izmjenjivu pločicu	279810 4
Ukupna duljina L	130 mm
Funkcionalna širina L ₄	20 mm
Kut nagiba	1,5 stupanj
veličina pločice	11 mm
Primjena	lijevo
Unutarnje hlađenje	ne
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Momentni odvijača skalom, prihvat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8

