

Garant

Držač za tokarenje s fiksnim kutom nagiba od 1,5°, desno, Vel. drške / veličina pločice L: 25/11mm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	271995 25/11
GTIN	4045197954732
Razred artikla	21W

Tehnički opis

Funkcionalna širina L ₄	25 mm
Ukupna duljina L	152 mm
Stezni vijak za izmjenjivu pločicu	279810 4
Veličina drške	25 mm
Duljina glave L ₁	30 mm
Kut nagiba	1,5 stupanj
Veličina pločice	11 mm
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Stezni vijak tip 4	279810 4

Momentni odvijačsa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500