

Garant**Stolarska stega, Stezni raspon: 250mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	860050 250
GTIN	4045197559647
Razred artikla	81D

Opis**Izvedba:**

Visokokvalitetni stezni krakovi od temper lijeva; snažne prizmatične klizne vodilice od profilnog čelika, galvanski pocinčane. Lakohodno čelično vreteno, brunirano s trapeznim navojem i odvojivom kapom. Trenutačno podešavanje, sigurno stezanje.

Pomični krak **sa protukliznim osiguranjem** koje sprječava nenamjerno otpuštanje čelične stega. Odvojiva kapica se može skinuti bez alata, od vel. 160.

Odvojivi tlačni umetak s ugrađenim **osiguračem vretena sprječava otpuštanje** vretena u slučaju vibracija. Maksimalni prijenos sile preko **čvrste ručke** s ugodnom Haptoprene površinom i žilavom polipropilenskom jezgrom. Protuklizna površinska struktura, ne klizi čak ni iz mokrih, nauljenih ruku. S plastičnom zaštitnom kapom na steznoj površini.

Standard:**DIN 5117****Zamjenski dio:**

Zaštitna kapica br. 860051.

Tehnički opis

Stezni raspon	250 mm
---------------	--------

Istovar	120 mm
Presjek vodilice	29×9 mm
Vrsta proizvoda	Stezačica

Pribor

Garnitura tlačnih umetaka 12-dijelna tip 250	860051 250
--	------------