

**Stolarska stega, Stezni raspon: 500mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	860000 500
GTIN	4008158011448
Razred artikla	83J

**Opis****Izvedba:**

Visokokvalitetni stezni krakovi od temper lijeva; snažne prizmatične klizne vodilice od profilnog čelika, galvanski pocinčane. Lakohodno čelično vreteno, brunirano s trapeznim navojem i odvojivom kapom. Trenutačno podešavanje, sigurno stezanje.

Pomični krak **sa protukliznim osiguranjem** koje sprječava nenamjerno otpuštanje čelične stega. Odvojiva kapica se može skinuti bez alata, od vel. 160. **Bez zaštitne kapice.**

Sila stezanja do 7000 N.

**Standard:**

**DIN 5117**

**Zamjenski dio:**

Zaštitna kapica br. 860115.

**Tehnički opis**

Presjek vodilice	35×11 mm
Istovar	120 mm
Stezni raspon	500 mm

Vrsta proizvoda

Stezačica

**Pribor**

Kompletan donji dio za ručne stege tip 500

860060 500

Garnitura tlačnih umetaka8-dijelna Tlačna ploča Ø 37 mm

860115 37

Par steznih nastavaka Vario

862950