

## Paletni osnovni regal, dubina 1100 mm, visina: 2500 mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	991201 2500
GTIN	4058255039098
Razred artikla	960

### Opis

#### Izvedba:

**Osnovni regal** sastoji se od 2 profilna okvira s po 4 podna usidrenja i 2, odn. 3 para poprečnih prečki. **Nadogradni regal** sastoji se od 1 profilnog okvira s 4 podna usidrenja i 2, odn. 3 para poprečnih prečki. Dodatne razine možete pronaći pod priborom.

**Poprečne prečke** tip LNS 100×50×1,5.

Ugradne mjere za osnovni regal: 2872 mm.

#### Opis:

**Ugradbene mjere:** **Ukupna duljina regala:** Za profilne okvire S610-M18 i S625-A18: nominalna duljina + broj profila × 86 mm (kod S610-M18) nominalna duljina + broj profila × 110 mm (kod S625-A18).

#### Lakiranje:

Nosač prometno plave boje slično RAL 5017, poprečne prečke čisto narančaste boje slično RAL 2004, **praškasto lakirano.**

#### Napomena:

- **Kod neravnih podova preporučujemo korištenje dodatnih podnih usidrenja.**
- **Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.**
- **Minimalna udaljenost profilnog okvira i zidova ili dijelova zgrade za podnožje treba iznositi minimalno 100 mm.**

Prilikom ugradnje prečki treba pripaziti da se **vanjski stalak pruža najmanje 500 mm preko posljednje skladišne razine**. Unutar reda regala dovoljna je isturenost od 100 mm.

Odabir boje: RAL 5010, 2004

dimenzije ugradnje osnovni regal širina: 2872 mm

Širina pretinca: 2700 mm

Opterećenje police: 1840 kg

Opterećenje polja ( $\geq 3$  polja s 2 para greda po polju): 12040 kg

Profil okvira: S610-M18

## Tehnički opis

dimenzije ugradnje osnovni regal širina	2872 mm
Opterećenje polja ( $\geq 3$ polja s 2 para greda po polju)	12040 kg
Dubina	1100 mm
Broj stalaka za regal	2
Opterećenje police	1840 kg
Broj paletnih mjesta po polju	9
Širina pretinca	2700 mm
Visina	2500 mm
Konstrukcija regala	Osnovni regal
Tip grede	LNS 100×50×1,5
Priključna montaža	da
Pristup regalu	obostrano
Profil okvira	S610-M18
Montaža od strane kupca	da
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	1840 kg
Prihvata paleta s nosivosti	613 kg
Podšavanje visine u rasteru	50 mm
Izvedba montaže	Utični regal
Odabir boje	RAL 5010, 2004
Atribut imena proizvoda	dubina 1100 mm
Vrsta proizvoda	Paletni regal

---

**Pribor**

Sigurnosni zatik za poprečne prečke	991331
Podno usidrenje za okvire paletnih regala	991470
Par prečki LNS 100×50 duljina poprečne prečke 2700 mm	991337 2700
Podno usidrenje za okvire paletnih regala Garnitura 3-dijelna	991480

---