

**Glodača glava za velike posmake MFH mini, s rupom, Ø D / broj pločica Z:
63/8mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	221965 63/8
GTIN	2050002058798
Razred artikla	250

Tehnički opis

Kut uranjanja α_{maks}	0,32 stupanj
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	54,3 mm
Broj oštrica Z	8
Vijak za izmjenjivu pločicu	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø reza D_c	63 mm
Ø prihvatne rupe	22 mm
Interpolacija Ø D_{min}	119 mm
maksimalna dubina reza ap maks	1 mm
Unutarnje hlađenje	da
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	LOGU 0303..
Ukupna duljina L_{ukupno}	40 mm

Ø D ₃	56 mm
Interpolacija Ø D _{maks}	124 mm
Kut rezne oštrice κ	15 stupanj
Fz Helix	0,8
Izvedba drške	s rupom
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Primjena glodala	Ukopavanje
Primjena glodala	Uranjanje
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Stezni vijak	229713
--------------	--------