

Paletni prigradni regal, dubina 1100 mm, Visina: 2500 mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	991216 2500
GTIN	4058255039272
Razred artikla	960

Opis

Izvedba:

Osnovni regal sastoji se od 2 profilna okvira s po 4 podna zapinjača i 2, odn. 3 para prečki.

Nadogradni regal sastoji se od 1 profilnog okvira s 4 podna zapinjača i 2, odn. 3 para prečki.

Dodatne razine možete pronaći pod priborom.

Prečke tip LNS 110×50×1,5.

Ugradne mjere za prigradni regal: 2.786 mm.

Opis:

Dimenzije nadogradnje:

Ukupna duljina regala:

Za okvire stalka S610-M18 i S625-A18:

nominalna duljina + količina stalaka × 86 mm (kod S610-M18)

nominalna duljina + količina stalaka × 110 mm (kod S625-A18).

Lakiranje:

Nosač sličan RAL 5017 prometno plava boja, prečke slično kao RAL 2004 čisto narančaste

presvučene prahom.

Napomena:

- **Kod neravnih podova preporučujemo korištenje dodatnih podložnih limova.**
- **Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju niži. Ispоруka bez montaže.**

- **Minimalna udaljenost okvira staka i zidova ili dijelova građevine za postolje treba iznositi minimalno 100 mm.**

Prilikom ugradnje prečki treba pripaziti da se **vanjski stalak pruža najmanje 500 mm preko posljednje skladišne razine**. Unutar reda regala dovoljna je isturenost od 100 mm.

Odabir boje: RAL 5010, 2004

Dimenzije ugradnje nadogradni regal širina: 2786 mm

Širina pretinca: 2700 mm

Opterećenje police: 2580 kg

Opterećenje polja (≥ 3 polja s 2 para greda po polju): 12040 kg

Profil okvira: S610-M18

Tehnički opis

Dubina	1100 mm
Montaža od strane kupca	da
Konstrukcija regala	Nadogradni regal
Broj stalaka za regal	1
Opterećenje polja (≥ 3 polja s 2 para greda po polju)	12040 kg
Profil okvira	S610-M18
Pristup regalu	obostrano
Visina	2500 mm
Tip grede	LNS 100×50×1,5
Priključna montaža	da
Opterećenje police	2580 kg
Broj paletnih mjesta po polju	9
Broj razina za skladištenje	3
Dimenzije ugradnje nadogradni regal širina	2786 mm
Širina pretinca	2700 mm
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	2580 kg
Prihvat paleta s nosivosti	860 kg
Podešavanje visine u rasteru	50 mm
Izvedba montaže	Utični regal
Odabir boje	RAL 5010, 2004

Atribut imena proizvoda

dubina 1100 mm

Vrsta proizvoda

Paletni regal