

Paletni osnovni regal, dubina 1100 mm, visina: 4000 mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	991221 4000
GTIN	4058255039364
Razred artikla	960

Opis

Izvedba:

Osnovni regal sastoji se od 2 profilna okvira s po 4 podna usidrenja i 2, odn. 3 para poprečnih prečki. **Nadogradni regal** sastoji se od 1 profilnog okvira s 4 podna usidrenja i 2, odn. 3 para poprečnih prečki. Dodatne razine možete pronaći pod priborom.

Poprečne prečke tip EGN 120×50×1,5.

Ugradne mjere za osnovni regal: 2872 mm.

Opis:

Ugradbene mjere: **Ukupna duljina regala:** Za profilne okvire S610-M18 i S625-A18: nominalna duljina + broj profila × 86 mm (kod S610-M18) nominalna duljina + broj profila × 110 mm (kod S625-A18).

Lakiranje:

Nosač prometno plave boje slično RAL 5017, poprečne prečke čisto narančaste boje slično RAL 2004, **praškasto lakirano.**

Napomena:

- **Kod neravnih podova preporučujemo korištenje dodatnih podnih usidrenja.**
- **Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporučka bez montaže.**
- **Minimalna udaljenost profilnog okvira i zidova ili dijelova zgrade za podnožje treba iznositi minimalno 100 mm.**

Prilikom ugradnje prečki treba pripaziti da se **vanjski stalak pruža najmanje 500 mm preko posljednje skladišne razine**. Unutar reda regala dovoljna je isturenost od 100 mm.

Odabir boje: RAL 5010, 2004

dimenzije ugradnje osnovni regal širina: 2872 mm

Širina pretinca: 2700 mm

Opterećenje police: 3250 kg

Opterećenje polja (3 polja s po para greda po polju): 10250 kg

Profil okvira: S610-M18

Tehnički opis

Konstrukcija regala	Osnovni regal
Tip grede	EGN 120×50×1,5
Pristup regalu	obostrano
dimenzije ugradnje osnovni regal širina	2872 mm
Montaža od strane kupca	da
Opterećenje polja (3 polja s po para greda po polju)	10250 kg
Dubina	1100 mm
Broj stalaka za regal	2
Profil okvira	S610-M18
Opterećenje police	3250 kg
Priključna montaža	da
Visina	4000 mm
Broj paletnih mjesta po polju	12
Širina pretinca	2700 mm
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	3250 kg
Prihvata paleta s nosivosti	1083 kg
Podšavanje visine u rasteru	50 mm
Izvedba montaže	Utični regal
Odabir boje	RAL 5010, 2004
Atribut imena proizvoda	dubina 1100 mm
Vrsta proizvoda	Paletni regal

Pribor

Podno usidrenje za okvire paletnih regala Garnitura 3-dijelna	991480
Sigurnosni zatik za poprečne prečke	991331
Podno usidrenje za okvire paletnih regala	991470