

**Paletni osnovni regal, dubina 1100 mm, visina: 4500 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	991221 4500
GTIN	4058255039371
Razred artikla	960

**Opis****Izvedba:**

**Osnovni regal** sastoji se od 2 profilna okvira s po 4 podna usidrenja i 2, odn. 3 para poprečnih prečki. **Nadogradni regal** sastoji se od 1 profilnog okvira s 4 podna usidrenja i 2, odn. 3 para poprečnih prečki. Dodatne razine možete pronaći pod priborom.

**Poprečne prečke** tip EGN 120×50×1,5.

Ugradne mjere za osnovni regal: 2872 mm.

**Opis:**

**Ugradbene mjere:**  
**Ukupna duljina regala:** Za profilne okvire S610-M18 i S625-A18:  
nominalna duljina + broj profila × 86 mm (kod S610-M18)  
nominalna duljina + broj profila × 110 mm (kod S625-A18).

**Lakiranje:**

Nosač prometno plave boje slično RAL 5017, poprečne prečke čisto narančaste boje slično RAL 2004, **praškasto lakirano.**

**Napomena:**

- **Kod neravnih podova preporučujemo korištenje dodatnih podnih usidrenja.**
- **Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.**
- **Minimalna udaljenost profilnog okvira i zidova ili dijelova zgrade za podnožje treba iznositi minimalno 100 mm.**

Prilikom ugradnje prečki treba pripaziti da se **vanjski stalak pruža najmanje 500 mm preko posljednje skladišne razine**. Unutar reda regala dovoljna je isturenost od 100 mm.

Odabir boje: RAL 5010, 2004

dimenzije ugradnje osnovni regal širina: 2872 mm

Širina pretinca: 2700 mm

Opterećenje police: 3250 kg

Opterećenje polja (3 polja s po para greda po polju): 9180 kg

Profil okvira: S610-M18

## Tehnički opis

Broj stalaka za regal	2
Tip grede	EGN 120×50×1,5
Konstrukcija regala	Osnovni regal
Opterećenje police	3250 kg
Broj paletnih mjesta po polju	12
Opterećenje polja (3 polja s po para greda po polju)	9180 kg
Montaža od strane kupca	da
Pristup regalu	obostrano
Profil okvira	S610-M18
Dubina	1100 mm
Priključna montaža	da
Visina	4500 mm
dimenzije ugradnje osnovni regal širina	2872 mm
Širina pretinca	2700 mm
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	3250 kg
Prihvata paleta s nosivosti	1083 kg
Podšavanje visine u rasteru	50 mm
Izvedba montaže	Utični regal
Odabir boje	RAL 5010, 2004
Atribut imena proizvoda	dubina 1100 mm
Vrsta proizvoda	Paletni regal

---

**Pribor**

Podno usidrenje za okvire paletnih regala	991470
Podno usidrenje za okvire paletnih regala Garnitura 3-dijelna	991480
Sigurnosni zatik za poprečne prečke	991331