

Paletni osnovni regal, dubina 1100 mm, visina: 5000 mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	991221 5000
GTIN	4058255039388
Razred artikla	960

Opis**Izvedba:**

Osnovni regal sastoji se od 2 profilna okvira s po 4 podna usidrenja i 2, odn. 3 para poprečnih prečki. **Nadogradni regal** sastoji se od 1 profilnog okvira s 4 podna usidrenja i 2, odn. 3 para poprečnih prečki. Dodatne razine možete pronaći pod priborom.

Poprečne prečke tip EGN 120×50×1,5.

Ugradne mjere za osnovni regal: 2872 mm.

Opis:

Ugradbene mjere:
Ukupna duljina regala: Za profilne okvire S610-M18 i S625-A18:
nominalna duljina + broj profila × 86 mm (kod S610-M18)
nominalna duljina + broj profila × 110 mm (kod S625-A18).

Lakiranje:

Nosač prometno plave boje slično RAL 5017, poprečne prečke čisto narančaste boje slično RAL 2004, **praškasto lakirano.**

Napomena:

- **Kod neravnih podova preporučujemo korištenje dodatnih podnih usidrenja.**
- **Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporučka bez montaže.**
- **Minimalna udaljenost profilnog okvira i zidova ili dijelova zgrade za podnožje treba iznositi minimalno 100 mm.**

Prilikom ugradnje prečki treba pripaziti da se **vanjski stalak pruža najmanje 500 mm preko posljednje skladišne razine**. Unutar reda regala dovoljna je isturenost od 100 mm.

Odabir boje: RAL 5010, 2004

dimenzije ugradnje osnovni regal širina: 2920 mm

Širina pretinca: 2700 mm

Opterećenje police: 3250 kg

Opterećenje polja (3 polja s po para greda po polju): 11810 kg

Profil okvira: S625-A18

Tehnički opis

Dubina	1100 mm
Profil okvira	S625-A18
Opterećenje polja (3 polja s po para greda po polju)	11810 kg
Opterećenje police	3250 kg
Tip grede	EGN 120×50×1,5
Visina	5000 mm
Broj paletnih mjesta po polju	12
Pristup regalu	obostrano
Broj stalaka za regal	2
Konstrukcija regala	Osnovni regal
Širina pretinca	2700 mm
Priključna montaža	da
dimenzije ugradnje osnovni regal širina	2920 mm
Montaža od strane kupca	da
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	3250 kg
Prihvata paleta s nosivosti	1083 kg
Podšavanje visine u rasteru	50 mm
Izvedba montaže	Utični regal
Odabir boje	RAL 5010, 2004
Atribut imena proizvoda	dubina 1100 mm
Vrsta proizvoda	Paletni regal

Pribor

Sigurnosni zatik za poprečne prečke	991331
Podno usidrenje za okvire paletnih regala	991470
Podno usidrenje za okvire paletnih regala Garnitura 3-dijelna	991480