

**Paletni nadogradni regal, dubina 1100 mm, visina: 4500 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	991216 4500
GTIN	4058255039319
Razred artikla	960

**Opis****Izvedba:**

**Osnovni regal** sastoji se od 2 profilna okvira s po 4 podna usidrenja i 2, odn. 3 para poprečnih prečki. **Nadogradni regal** sastoji se od 1 profilnog okvira s 4 podna usidrenja i 2, odn. 3 para poprečnih prečki. Dodatne razine možete pronaći pod priborom.

**Poprečne prečke** tip LNS 110×50×1,5.

Ugradne mjere za prigradni regal: 2.786 mm.

**Opis:**

**Ugradbene mjere:**  
**Ukupna duljina regala:** Za profilne okvire S610-M18 i S625-A18:  
nominalna duljina + broj profila × 86 mm (kod S610-M18)  
nominalna duljina + broj profila × 110 mm (kod S625-A18).

**Lakiranje:**

Nosač prometno plave boje slično RAL 5017, poprečne prečke čisto narančaste boje slično RAL 2004, **praškasto lakirano.**

**Napomena:**

- **Kod neravnih podova preporučujemo korištenje dodatnih podnih usidrenja.**
- **Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.**
- **Minimalna udaljenost profilnog okvira i zidova ili dijelova zgrade za podnožje treba iznositi minimalno 100 mm.**

Prilikom ugradnje prečki treba pripaziti da se **vanjski stalak pruža najmanje 500 mm preko posljednje skladišne razine**. Unutar reda regala dovoljna je isturenost od 100 mm.

Odabir boje: RAL 5010, 2004

Dimenzije ugradnje nadogradni regal širina: 2786 mm

Širina pretinca: 2700 mm

Opterećenje police: 2580 kg

Opterećenje polja (3 polja s po para greda po polju): 9180 kg

Profil okvira: S610-M18

## Tehnički opis

Dubina	1100 mm
Pristup regalu	obostrano
Konstrukcija regala	Nadogradni regal
Visina	4500 mm
Broj paletnih mjesta po polju	12
Širina pretinca	2700 mm
Opterećenje police	2580 kg
Opterećenje polja (3 polja s po para greda po polju)	9180 kg
Priključna montaža	da
Profil okvira	S610-M18
Montaža od strane kupca	da
Dimenzije ugradnje nadogradni regal širina	2786 mm
Broj stalaka za regal	1
Tip grede	LNS 100×50×1,5
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	2580 kg
Prihvat paleta s nosivosti	860 kg
Podšavanje visine u rasteru	50 mm
Izvedba montaže	Utični regal
Odabir boje	RAL 5010, 2004
Atribut imena proizvoda	dubina 1100 mm
Vrsta proizvoda	Paletni regal

---

**Pribor**

Podno usidrenje za okvire paletnih regala	991470
Podno usidrenje za okvire paletnih regala Garnitura 3-dijelna	991480
Sigurnosni zatik za poprečne prečke	991331