

Paletni osnovni regal, dubina 1100 mm, visina: 3000 mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	991221 3000
GTIN	4058255039340
Razred artikla	960

Opis

Izvedba:

Osnovni regal sastoji se od 2 profilna okvira s po 4 podna usidrenja i 2, odn. 3 para poprečnih prečki. **Nadogradni regal** sastoji se od 1 profilnog okvira s 4 podna usidrenja i 2, odn. 3 para poprečnih prečki. Dodatne razine možete pronaći pod priborom.

Poprečne prečke tip EGN 120×50×1,5.

Ugradne mjere za osnovni regal: 2872 mm.

Opis:

Ugradbene mjere:
Ukupna duljina regala: Za profilne okvire S610-M18 i S625-A18:
 nominalna duljina + broj profila × 86 mm (kod S610-M18)
 nominalna duljina + broj profila × 110 mm (kod S625-A18).

Lakiranje:

Nosač prometno plave boje slično RAL 5017, poprečne prečke čisto narančaste boje slično RAL 2004, **praškasto lakirano.**

Napomena:

- **Kod neravnih podova preporučujemo korištenje dodatnih podnih usidrenja.**
- **Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.**
- **Minimalna udaljenost profilnog okvira i zidova ili dijelova zgrade za podnožje treba iznositi minimalno 100 mm.**

Prilikom ugradnje prečki treba pripaziti da se **vanjski stalak pruža najmanje 500 mm preko posljednje skladišne razine**. Unutar reda regala dovoljna je isturenost od 100 mm.

Odabir boje: RAL 5010, 2004

dimenzije ugradnje osnovni regal širina: 2872 mm

Širina pretinca: 2700 mm

Opterećenje police: 3250 kg

Opterećenje polja (≥ 3 polja s 2 para greda po polju): 10415 kg

Profil okvira: S610-M18

Tehnički opis

Dubina	1100 mm
Tip grede	EGN 120×50×1,5
dimenzije ugradnje osnovni regal širina	2872 mm
Širina pretinca	2700 mm
Profil okvira	S610-M18
Montaža od strane kupca	da
Broj stalaka za regal	2
Pristup regalu	obostrano
Visina	3000 mm
Priključna montaža	da
Broj paletnih mjesta po polju	9
Konstrukcija regala	Osnovni regal
Opterećenje polja (≥ 3 polja s 2 para greda po polju)	10415 kg
Opterećenje police	3250 kg
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	3250 kg
Prihvata paleta s nosivosti	1083 kg
Podšavanje visine u rasteru	50 mm
Izvedba montaže	Utični regal
Odabir boje	RAL 5010, 2004
Atribut imena proizvoda	dubina 1100 mm
Vrsta proizvoda	Paletni regal

Pribor

Sigurnosni zatik za poprečne prečke	991331
Podno usidrenje za okvire paletnih regala	991470
Podno usidrenje za okvire paletnih regala Garnitura 3-dijelna	991480