

Paletni nadogradni regal, dubina 1100 mm, visina: 3500 mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	991226 3500
GTIN	4058255039418
Razred artikla	960

Opis**Izvedba:**

Osnovni regal sastoji se od 2 profilna okvira s po 4 podna usidrenja i 2, odn. 3 para poprečnih prečki. **Nadogradni regal** sastoji se od 1 profilnog okvira s 4 podna usidrenja i 2, odn. 3 para poprečnih prečki. Dodatne razine možete pronaći pod priborom.

Poprečne prečke tip EGN 120×50×1,5.

Ugradne mjere za prigradni regal: 2.786 mm.

Opis:

Ugradbene mjere:
Ukupna duljina regala: Za profilne okvire S610-M18 i S625-A18:
nominalna duljina + broj profila × 86 mm (kod S610-M18)
nominalna duljina + broj profila × 110 mm (kod S625-A18).

Lakiranje:

Nosač prometno plave boje slično RAL 5017, poprečne prečke čisto narančaste boje slično RAL 2004, **praškasto lakirano.**

Napomena:

- **Kod neravnih podova preporučujemo korištenje dodatnih podnih usidrenja.**
- **Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporučka bez montaže.**
- **Minimalna udaljenost profilnog okvira i zidova ili dijelova zgrade za podnožje treba iznositi minimalno 100 mm.**

Prilikom ugradnje prečki treba pripaziti da se **vanjski stalak pruža najmanje 500 mm preko posljednje skladišne razine**. Unutar reda regala dovoljna je isturenost od 100 mm.

Odabir boje: RAL 5010, 2004

Dimenzije ugradnje nadogradni regal širina: 2786 mm

Širina pretinca: 2700 mm

Opterećenje police: 3250 kg

Opterećenje polja (≥ 3 polja s 2 para greda po polju): 9495 kg

Profil okvira: S610-M18

Tehnički opis

Profil okvira	S610-M18
Opterećenje police	3250 kg
Tip grede	EGN 120×50×1,5
Pristup regalu	obostrano
Širina pretinca	2700 mm
Konstrukcija regala	Nadogradni regal
Visina	3500 mm
Opterećenje polja (≥ 3 polja s 2 para greda po polju)	9495 kg
Dimenzije ugradnje nadogradni regal širina	2786 mm
Broj paletnih mjesta po polju	9
Broj stalaka za regal	1
Montaža od strane kupca	da
Priključna montaža	da
Dubina	1100 mm
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	3250 kg
Prihvata paleta s nosivosti	1083 kg
Podšavanje visine u rasteru	50 mm
Izvedba montaže	Utični regal
Odabir boje	RAL 5010, 2004
Atribut imena proizvoda	dubina 1100 mm
Vrsta proizvoda	Paletni regal

Pribor

Podno usidrenje za okvire paletnih regala Garnitura 3-dijelna	991480
Sigurnosni zatik za poprečne prečke	991331
Podno usidrenje za okvire paletnih regala	991470