

**Paletni prigradni regal, dubina 1100 mm, Visina: 5000 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	991226 5000
GTIN	4058255039449
Razred artikla	960

**Opis****Izvedba:**

**Osnovni regal** sastoji se od 2 profilna okvira s po 4 podna zapinjača i 2, odn. 3 para prečki.

**Nadogradni regal** sastoji se od 1 profilnog okvira s 4 podna zapinjača i 2, odn. 3 para prečki.

Dodatne razine možete pronaći pod priborom.

**Prečke** tip EGN 120×50×1,5.

Ugradne mjere za prigradni regal: 2.786 mm.

**Opis:****Dimenzije nadogradnje:****Ukupna duljina regala:**

Za okvire stalka S610-M18 i S625-A18:

nominalna duljina + količina stalaka × 86 mm (kod S610-M18)

nominalna duljina + količina stalaka × 110 mm (kod S625-A18).

**Lakiranje:**

Nosač sličan RAL 5017 prometno plava boja, prečke slično kao RAL 2004 čisto narančaste

**presvučene prahom.****Napomena:**

- **Kod neravnih podova preporučujemo korištenje dodatnih podložnih limova.**
- **Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju niži. Ispоруka bez montaže.**

- **Minimalna udaljenost okvira stalka i zidova ili dijelova građevine za postolje treba iznositi minimalno 100 mm.**

Prilikom ugradnje prečki treba pripaziti da se **vanjski stalak pruža najmanje 500 mm preko posljednje skladišne razine**. Unutar reda regala dovoljna je isturenost od 100 mm.

Odabir boje: RAL 5010, 2004

Dimenzije ugradnje nadogradni regal širina: 2810 mm

Širina pretinca: 2700 mm

Opterećenje police: 3250 kg

Opterećenje polja (3 polja s po para greda po polju): 11810 kg

Profil okvira: S625-A18

## Tehnički opis

Priključna montaža	da
Opterećenje police	3250 kg
Tip grede	EGN 120×50×1,5
Konstrukcija regala	Nadogradni regal
Broj stalaka za regal	1
Opterećenje polja (3 polja s po para greda po polju)	11810 kg
Dubina	1100 mm
Montaža od strane kupca	da
Profil okvira	S625-A18
Broj razina za skladištenje	4
Pristup regalu	obostrano
Dimenzije ugradnje nadogradni regal širina	2810 mm
Širina pretinca	2700 mm
Broj paletnih mjesta po polju	12
Visina	5000 mm
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	3250 kg
Prihvat paleta s nosivosti	1083 kg
Podešavanje visine u rasteru	50 mm
Izvedba montaže	Utični regal
Odabir boje	RAL 5010, 2004

Atribut imena proizvoda	dubina 1100 mm
Vrsta proizvoda	Paletni regal