

Paletni prigradni regal, dubina 1100 mm, Visina: 4500 mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	991226 4500
GTIN	4058255039432
Razred artikla	960

Opis**Izvedba:**

Osnovni regal sastoji se od 2 profilna okvira s po 4 podna zapinjača i 2, odn. 3 para prečki.

Nadogradni regal sastoji se od 1 profilnog okvira s 4 podna zapinjača i 2, odn. 3 para prečki.

Dodatne razine možete pronaći pod priborom.

Prečke tip EGN 120×50×1,5.

Ugradne mjere za prigradni regal: 2.786 mm.

Opis:**Dimenzije nadogradnje:****Ukupna duljina regala:**

Za okvire stalka S610-M18 i S625-A18:

nominalna duljina + količina stalaka × 86 mm (kod S610-M18)

nominalna duljina + količina stalaka × 110 mm (kod S625-A18).

Lakiranje:

Nosač sličan RAL 5017 prometno plava boja, prečke slično kao RAL 2004 čisto narančaste

presvučene prahom.**Napomena:**

- **Kod neravnih podova preporučujemo korištenje dodatnih podložnih limova.**
- **Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju niži. Isporučka bez montaže.**

- **Minimalna udaljenost okvira stalka i zidova ili dijelova građevine za postolje treba iznositi minimalno 100 mm.**

Prilikom ugradnje prečki treba pripaziti da se **vanjski stalak pruža najmanje 500 mm preko posljednje skladišne razine**. Unutar reda regala dovoljna je isturenost od 100 mm.

Odabir boje: RAL 5010, 2004

Dimenzije ugradnje nadogradni regal širina: 2786 mm

Širina pretinca: 2700 mm

Opterećenje police: 3250 kg

Opterećenje polja (3 polja s po para greda po polju): 9180 kg

Profil okvira: S610-M18

Tehnički opis

Broj razina za skladištenje	4
Opterećenje police	3250 kg
Dubina	1100 mm
Tip grede	EGN 120×50×1,5
Montaža od strane kupca	da
Širina pretinca	2700 mm
Dimenzije ugradnje nadogradni regal širina	2786 mm
Priključna montaža	da
Konstrukcija regala	Nadogradni regal
Broj paletnih mjesta po polju	12
Visina	4500 mm
Pristup regalu	obostrano
Profil okvira	S610-M18
Opterećenje polja (3 polja s po para greda po polju)	9180 kg
Broj stalaka za regal	1
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	3250 kg
Prihvat paleta s nosivosti	1083 kg
Podšavanje visine u rasteru	50 mm
Izvedba montaže	Utični regal
Odabir boje	RAL 5010, 2004

Atribut imena proizvoda	dubina 1100 mm
Vrsta proizvoda	Paletni regal