

## Paletni prigradni regal, dubina 1100 mm, Visina: 3000 mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	991226 3000
GTIN	4058255039401
Razred artikla	960

### Opis

#### Izvedba:

**Osnovni regal** sastoji se od 2 profilna okvira s po 4 podna zapinjača i 2, odn. 3 para prečki.

**Nadogradni regal** sastoji se od 1 profilnog okvira s 4 podna zapinjača i 2, odn. 3 para prečki.

Dodatne razine možete pronaći pod priborom.

**Prečke** tip EGN 120×50×1,5.

Ugradne mjere za prigradni regal: 2.786 mm.

#### Opis:

#### Dimenzije nadogradnje:

#### Ukupna duljina regala:

Za okvire stalka S610-M18 i S625-A18:

nominalna duljina + količina stalaka × 86 mm (kod S610-M18)

nominalna duljina + količina stalaka × 110 mm (kod S625-A18).

#### Lakiranje:

Nosač sličan RAL 5017 prometno plava boja, prečke slično kao RAL 2004 čisto narančaste

#### presvučene prahom.

#### Napomena:

- **Kod neravnih podova preporučujemo korištenje dodatnih podložnih limova.**
- **Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju niži. Ispоруka bez montaže.**

- **Minimalna udaljenost okvira stalka i zidova ili dijelova građevine za postolje treba iznositi minimalno 100 mm.**

Prilikom ugradnje prečki treba pripaziti da se **vanjski stalak pruža najmanje 500 mm preko posljednje skladišne razine**. Unutar reda regala dovoljna je isturenost od 100 mm.

Odabir boje: RAL 5010, 2004

Dimenzije ugradnje nadogradni regal širina: 2786 mm

Širina pretinca: 2700 mm

Opterećenje police: 3250 kg

Opterećenje polja ( $\geq 3$  polja s 2 para greda po polju): 10415 kg

Profil okvira: S610-M18

## Tehnički opis

Montaža od strane kupca	da
Visina	3000 mm
Širina pretinca	2700 mm
Tip grede	EGN 120×50×1,5
Priključna montaža	da
Opterećenje police	3250 kg
Opterećenje polja ( $\geq 3$ polja s 2 para greda po polju)	10415 kg
Konstrukcija regala	Nadogradni regal
Broj razina za skladištenje	3
Pristup regalu	obostrano
Broj paletnih mjesta po polju	9
Profil okvira	S610-M18
Broj stalaka za regal	1
Dubina	1100 mm
Dimenzije ugradnje nadogradni regal širina	2786 mm
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	3250 kg
Prihvat paleta s nosivosti	1083 kg
Podšavanje visine u rasteru	50 mm
Izvedba montaže	Utični regal
Odabir boje	RAL 5010, 2004

Atribut imena proizvoda	dubina 1100 mm
Vrsta proizvoda	Paletni regal