

## Osnovni regal za skladištenje profila, visina: 3000mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	991488 3000
GTIN	4058255038176
Razred artikla	960

### Opis

#### Izvedba:

Za uspravno i pregledno skladištenje lakih i teških dugih proizvoda, npr. krovne daske, instalacijske cijevi, letve, grede itd. Idealni i za područje samoposluživanja. Različito primjenjivi razdjelnici omogućuju fleksibilnost širine polica. Nagib od 10°.

#### Dio isporuke:

2 okvira, 5 prečki, 4 podloška, osnovne ploče, 8 podnih usidrenja (bez razdvajanja krakova).

#### Lakiranje:

Nosač prometno plave boje slično RAL 5017, poprečne prečke čisto narančaste boje RAL 2004, **praškasto lakiranje.**

#### Napomena:

- **Kod neravnih podova savjetujemo dodatno korištenje podnog usidrenja br. 991481.**
- **Skladišna roba smije biti maks. 500 mm viša od regala!**
- **Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.**
- **Razdjelnike pod br. 991490 vel. 500 ili br. 991490 vel. 750 naručite zasebno.**

### Tehnički opis

bočno nalijegajući teret po razdvojnem kraku	25 kg
--	-------

Profil okvira	S610-M18-U
Visina	3000 mm
Okomiti teret (pojedinačno polje)	1135 kg
dimenzije ugradnje osnovni regal širina	2872 mm
Širina pretinca	2700 mm
Podešavanje visine u rasteru	50 mm
Odabir boje	RAL 5010, 2004
Vrsta proizvoda	Regali za skladištenje profila

---

## Pribor

Podno usidrenje za okvire paletnih regala	991470
---	--------