


VDI višestruki prihvat alata, Ø drške d1: 40mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	319185 40
GTIN	4045197955050
Razred artikla	32V

Opis
Izvedba:

- Kaljen HRC 58 ±2.
- Sve funkcionalne površine su brušene.
- S kugličnom mlaznicom.

Standard:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, Blatt 2.

Tehnički opis

l ₁	72 mm
Kod boje za VDI dršku	VDI 40
h ₆	48 mm
h ₂	34 mm
Ø drške d ₁	40 mm
h ₁	25 mm
h ₅	32,5 mm
b ₂	42,5 mm

Širina drške b_3	20,5 mm
b_1	90 mm
Vrsta proizvoda	VDI višestruki prihvat alata