

**VDI višestruki prihvat alata, nadglavi, Ø drške d1: 30mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	319190 30
GTIN	4045197955074
Razred artikla	32V

**Opis****Izvedba:**

- Kaljen HRC 58 ±2.
- Sve funkcionalne površine su brušene.
- S kugličnom mlaznicom.

**Standard:****DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, Blatt 2.****Tehnički opis**

Širina drške b <sub>3</sub>	17 mm
Kod boje za VDI dršku	VDI 30
Ø drške d <sub>1</sub>	30 mm
h <sub>6</sub>	38 mm
b <sub>1</sub>	76 mm
h <sub>2</sub>	29 mm
h <sub>5</sub>	28 mm

$h_1$	20 mm
$b_2$	35 mm
$l_1$	60 mm
Vrsta proizvoda	VDI višestruki prihvat alata