



Držač za unutarnje tokarenje oblik E2, VDI 40, Provrt d₂ (H7): 50 mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	319400 50
GTIN	4045197955111
Razred artikla	32V

Opis

Upotreba:

Za unutarnju obradu s prihvatom držača za unutarnje tokarenje.

Standard:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Oblik: E

Kod boje za VDI dršku: VDI 40

l₆: 90 mm

l₇: 76 mm

Tehnički opis

d ₈	83 mm
l ₆	90 mm
Provrt d ₂ (H7)	50 mm
l ₇	76 mm
Oblik	E
VDI veličina	VDI 40
d ₆	83 mm
Kod boje za VDI dršku	VDI 40

Vrsta proizvoda

VDI prihvat alata