

**VDI višestruki prihvat alata, nadglavi, Ø drške d1: 40mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	319190 40
GTIN	4045197955081
Razred artikla	32V

**Opis****Izvedba:**

- Kaljen HRC 58 ±2.
- Sve funkcionalne površine su brušene.
- S kugličnom mlaznicom.

**Standard:****DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, Blatt 2.****Tehnički opis**

$h_1$	25 mm
$h_6$	48 mm
$h_2$	34 mm
Kod boje za VDI dršku	VDI 40
Širina drške $b_3$	20,5 mm
$h_5$	32,5 mm
Ø drške $d_1$	40 mm

$b_1$	90 mm
$l_1$	72 mm
$b_2$	42,5 mm
Vrsta proizvoda	VDI višestruki prihvat alata