

**VDI višestruki prihvat alata, nadglavi, Ø drške d1: 50mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	319190 50
GTIN	4045197955098
Razred artikla	32V

**Opis****Izvedba:**

- Kaljen HRC 58 ±2.
- Sve funkcionalne površine su brušene.
- S kugličnom mlaznicom.

**Standard:****DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, Blatt 2.****Tehnički opis**

Širina drške b <sub>3</sub>	25,5 mm
Ø drške d <sub>1</sub>	50 mm
Kod boje za VDI dršku	VDI 50
b <sub>2</sub>	50 mm
h <sub>6</sub>	60 mm
h <sub>5</sub>	35 mm
h <sub>2</sub>	41 mm

b <sub>1</sub>	105 mm
h <sub>1</sub>	32 mm
l <sub>1</sub>	85 mm
Vrsta proizvoda	VDI višestruki prihvat alata