

Garant**WOEX 040304 T, HB330, tip: UNI**

Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 232535 UNI |
| GTIN | 4045197955135 |
| Razred artikla | 21E |

Opis

Odgovara :

GARANT univerzalno svrdlo s izmjenjivim reznim pločicama br. 232298 / 2300 / 2302 / 2310.

Strategija rezanja: MTC

Posmak f: 0,08 mm/okr

Tehnički opis

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Posmak f | 0,08 mm/okr |
| Broj zamjena/oštrica | 3 |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | WOEX 040304 T |
| Vrsta | HB330 |
| Rezni materijal | HM |
| Strategija rezanja | MTC |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za bušenje |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V_c | ISO kod |
|-------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------|
| Čelik < 500 N/mm ² | prikladno | 275 m/min | P |
| Čelik < 750 N/mm ² | prikladno | 275 m/min | P |
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno | 275 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | prikladno | 165 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | prikladno samo u posebnim uvjetima | 165 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | prikladno samo u posebnim uvjetima | 80 m/min | S |
| Uni | prikladno | | |
| mokro maksimalno | prikladno | | |