

Garant**WOEX 030204 T, HB330, tip: UNI**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	232435 UNI
GTIN	4045197955128
Razred artikla	21E

Opis

Odgovara :

GARANT univerzalno svrdlo s izmjenjivim reznim pločicama br. 232298 / 2300 / 2302 / 2310.

Strategija rezanja: MTC

Posmak f: 0,06 mm/okr

Tehnički opis

Posmak f	0,06 mm/okr
Broj zamjena/oštrica	3
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WOEX 030204 T
Vrsta	HB330
Rezni materijal	HM
Strategija rezanja	MTC
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za bušenje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	275 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	275 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	275 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	165 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	165 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	80 m/min	S
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		