



Stolarska stega, Stezni raspon: 1000mm



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 860000 1000 |
| GTIN | 4008158011134 |
| Razred artikla | 83J |

Opis

Izvedba:

Visokokvalitetni stezni krakovi od temper lijeva; snažne prizmatične klizne vodilice od profilnog čelika, galvanski pocinčane. Lakohodno čelično vreteno, brunirano s trapeznim navojem i odvojivom kapom. Trenutačno podešavanje, sigurno stezanje.

Pomični krak **sa protukliznim osiguranjem** koje sprječava nenamjerno otpuštanje čelične stega. Odvojiva kapica se može skinuti bez alata, od vel. 160. **Bez zaštitne kapice.**

Sila stezanja do 7000 N.

Standard:

DIN 5117

Zamjenski dio:

Zaštitna kapica br. 860115.

Tehnički opis

| | |
|------------------|----------|
| Presjek vodilice | 35×11 mm |
| Istovar | 120 mm |
| Stezni raspon | 1000 mm |

Vrsta proizvoda

Stezačica

Pribor

Par steznih nastavaka Vario

862950

Kompletan donji dio za ručne stege tip 500

860060 500

Garnitura tlačnih umetaka8-dijelna Tlačna ploča Ø 37 mm

860115 37