

FLUKE.

Strujni ispitivač napona, tip: T6-600**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	473215 T6-600
GTIN	095969854108
Razred artikla	47H

Opis**Izvedba:**

Otvorena strujna kliješta za **beskontaktno mjerenje napona**, struje i frekvencije bez stvaranja kontakta između mjernih vodova i točkama koje su pod naponom. Zamjenjivi ispitni vrhovi. Za mjerenje presjeka vodiča od 120 mm². Dobro čitljivi indikator s pozadinskim osvjetljenjem.

Upotreba:

Za profesionalno ispitivanje napona i polarnosti te mjerenje struje. Dopušteno za radove u elektrotehnici, industriji, za održavanje i popravke (traženje smetnji).

Standard:

IEC / EN 61010-1; IEC / EN 61326; VDE 0843-20-1.

Dio isporuke:

Uključuje 2 baterije 081561 vel. LR6, priključene mjerne vodove sa zaštitnim kapticama za mjerne vrhove od 4 mm koje se mogu skinuti.

Tehnički opis

Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081561 LR6
Mjerni postupak	TRUE RMS
Broj sadržanih baterija	2

Kategorija prenapona	CAT III 600 V
Kalibriranje	I4
Izmjenična struja AC	0,1 – 200 A
Otpor	1 Ω – 2 k Ω
Tipka za zadržavanje vrijednosti	da
Područje prikaza AC	1 - 600 V
Područje prikaza DC	1 - 600 V
Opskrba energijom	na bateriju
Vrsta proizvoda	Multimetar

Usluge

KalibriranjeStrujna kliješta tip D	027050 D
------------------------------------	----------

Pribor

Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR6	081561 LR6
---	------------