

**Plosnati kutnik od eloksiranog aluminija Točnost 1, duljina krakova:  
75X50mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	451050 75X50
GTIN	4067263117865
Razred artikla	42F

**Opis****Izvedba:**

Kutnik od kaljenog aluminija. Površina zaštićena od ogrebotina, crna, eloksirana, bez refleksije. Fino obrađene ispitne površine. Dobro čitljiva ljestvica, ugravirana laserom. Antimagnetska.

**Tehnički opis**

Presjek kraka	15×4 mm
Duljina duljeg kraka	75 mm
Duljina krakova	75×50 mm
Pravokutnost	0,014 mm
Duljina kraćeg kraka	50 mm
Kalibriranje	F1
Standard	Tvornička norma
Preciznost	1

Materijal	Aluminij
sve dijelove	kaljeno
Ispitne površine	glodani
Vrsta proizvoda	Kutnik bez oslonca

## Usluge

DAkkS kalibriranje Kalibracija kutnika i kutnika s osloncem maks. duljina krakova 750 mm	025010 750
Kalibriranje Plosnati kutnik, graničnik i precizni kutnik maks. duljina krakova 100 mm	025000 100