

FLUKE.

**Strujni ispitivač napona, tip: T6-1000****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	473215 T6-1000
GTIN	095969854030
Razred artikla	47H

**Opis****Izvedba:**

Otvorena strujna kliješta za **beskontaktno mjerenje napona**, struje i frekvencije bez stvaranja kontakta između mjernih vodova i točkama koje su pod naponom. Zamjenjivi ispitni vrhovi. Za mjerenje presjeka vodiča od 120 mm<sup>2</sup>. Dobro čitljivi indikator s pozadinskim osvjetljenjem. Istovremeni prikaz aktualne vrijednosti napona struje na zaslonu.

**Upotreba:**

Za profesionalno ispitivanje napona i polarnosti te mjerenje struje. Dopusšteno za radove u elektrotehnici, industriji, za održavanje i popravke (traženje smetnji).

**Standard:**

**IEC / EN 61010-1; IEC / EN 61326; VDE 0843-20-1.**

**Dio isporuke:**

Uključuje 2 baterije 081561 vel. LR6, priključene mjerne vodove sa zaštitnim kاپicama za mjerne vrhove od 4 mm koje se mogu skinuti.

**Tehnički opis**

Izmjenična struja AC	0,1 – 200 A
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081561 LR6

Kalibriranje	I4
Otpor	1 $\Omega$ – 100 k $\Omega$
Kategorija prenapona	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Mjerni postupak	TRUE RMS
Broj sadržanih baterija	2
Tipka za zadržavanje vrijednosti	da
Područje prikaza DC	1 - 1000 V
Područje prikaza AC	1 - 1000 V
Mjerenje frekvencije	45 - 66 Hz
Opskrba energijom	na bateriju
Vrsta proizvoda	Multimetar

## Usluge

KalibriranjeStrujna kliješta tip D	027050 D
------------------------------------	----------

## Pribor

Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR6	081561 LR6
---	------------