

**Spiralno svrdlo HSS N, bez prevlake, Ø DC h8: 42mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	116320 42
GTIN	4045197955593
Razred artikla	12C

**Opis****Izvedba:**

Površina specijalno obrađena, zahvaljujući tome smanjena je mogućnost navarivanja materijala i **poboljšano je odvođenje odvojenih čestica.**

**Preporuka:****Maksimalna dubina bušenja:**

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$ .

**Napomena:**

Odgovarajuća redukcijaska čahura za alate s MK vratilom vidi **br. 343000-343530.**

**Tehnički opis**

Standard	DIN 345
Duljina žlijeba za odvođenje $L_c$	205 mm
Posmak $f$ u čeliku $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,32 mm/okr
Nazivni Ø $D_c$	42 mm
preporučena maksimalna dubina bušenja $L_2$	142 mm
Broj oštrica $Z$	2
Ukupna duljina $L$	354 mm
Tolerancija nazivnog Ø	h8
Morse konus MK veličina	4
Kut vrha	118 stupanj
Drška	Morse konus

Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	HSS
Tip	N
Kut spirale	20-30 stupanj
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Spiralno svrdlo

### Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	40 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	30 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	25 m/min	P
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	25 m/min	K
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		