

**Spiralno svrdlo HSS N, bez prevlake, Ø DC h8: 47mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	116320 47
GTIN	4045197955647
Razred artikla	12C

Opis**Izvedba:**

Površina specijalno obrađena, zahvaljujući tome smanjena je mogućnost navarivanja materijala i **poboljšano je odvođenje odvojenih čestica.**

Preporuka:**Maksimalna dubina bušenja:**

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$.

Napomena:

Odgovarajuća redukcijaska čahura za alate s MK vratilom vidi **br. 343000-343530.**

Tehnički opis

Duljina žlijeba za odvođenje L_c	215 mm
Broj oštrica Z	2
Ukupna duljina L	364 mm
Standard	DIN 345
Posmak f u čeliku < 750 N/mm ²	0,32 mm/okr
Nazivni Ø D_c	47 mm
Tolerancija nazivnog Ø	h8
preporučena maksimalna dubina bušenja L_2	144,5 mm
Morse konus MK veličina	4
Kut vrha	118 stupanj
Drška	Morse konus

Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	HSS
Tip	N
Kut spirale	20-30 stupanj
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Spiralno svrdlo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	40 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	30 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	25 m/min	P
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	25 m/min	K
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		