



Jednoručna stega, Stezni raspon: 300mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	860250 300
GTIN	4008158030661
Razred artikla	83K

Opis

Izvedba:

Stezno tijelo u poboljšanoj čeličnoj izvedbi. Kućište i poluga od poliamida pojačanog staklenim vlaknima. Zaštitne kapice od elastične plastike za pažljivo stezanje. **Brzo stezanje** obradaka **jednom rukom** polugom za posmak. Po izboru njime se može rukovati **2K-ručkom** ili od strane vodilice. **Snažno stezanje** (i otpuštanje) s trapeznim navojnim vretenom kao kod normalnih čeličnih stega. Ergonomska tipka za otpuštanje i lagano pomicanje klizača. Stezna sila do 3500 N.

Upotreba:

Univerzalno primjenjiv, posebno ondje gdje **korisnik ima samo jednu ruku slobodnu za stezanje**, npr. kod držanja letvica, profila, kabela, cijevi itd. Od prednosti i za **nadglavne radove** i **opružne ili elastične obratke**.

Tehnički opis

Stezni raspon	300 mm
Istovar	100 mm
Presjek vodilice	19,5×9,5 mm
maksimalna sila stezanja	3500 Nm

Vrsta proizvoda

Stezačica