


**Lagana ručna stega od kaljenog lijevanog željeza, Stezni raspon: 150mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	860200 150
GTIN	4008158004105
Razred artikla	82C

Opis**Izvedba:**

Visokokvalitetni stezni krakovi od temper lijeva; snažne prizmatične klizne vodilice od profilnog čelika, galvanski pocinčane. Lakohodno čelično vreteno, brunirano s trapeznim navojem i odvojivom kapom. Trenutačno podešavanje, sigurno stezanje. S plastičnom zaštitnom kapom na steznoj površini.

Standard:**DIN 5117****Tehnički opis**

Stezni raspon	150 mm
Presjek vodilice	15×5 mm
Istovar	50 mm
Vrsta proizvoda	Stezačica