

Garant

GARANT Power Q glodača glava s velikim posmakom, Weldon drška, Ø D / broj pločica Z: 18/2mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	212802 18/2
GTIN	4045197956026
Razred artikla	210

Opis

Zamjenski dio:

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 219799 1 (8IP; 1,2Nm).

Napomena:

Koristiti GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 1,2** s nastavkom br. **674252 vel. 8IP**.

Tehnički opis

Max duljina uranjanja L za α_{maks}	8,13 mm
Ø drške D_s h6	16 mm
Ø D_3	10 mm
Duljina izboja L_1	30 mm
Ø reza D_c	18 mm
Interpolacija Ø D_{min}	28 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XOM.060310
Interpolacija Ø D_{maks}	34 mm
Interpolacija a_p	0,3 mm
Unutarnje hlađenje	da
Kut uranjanja α_{maks}	2,82 stupanj
Broj oštrica Z	2

Ukupna duljina L_{ukupno}	80 mm
Seriya	Power Q
Kut rezne oštrice κ	15 stupanj
Izvedba drške	Weldon drška
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Ukopavanje
Strategija rezanja	HPC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 1,2 Nm	211750 1,2