

Garant

GARANT Power Q glodača glava s velikim posmakom, Cilindrična drška, Ø D / broj pločica Z: 18/2mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	212803 18/2
GTIN	4045197956033
Razred artikla	210

Opis

Zamjenski dio:

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 219799 1 (8IP; 1,2Nm).

Napomena:

Koristiti GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 1,2** s nastavkom br. **674252 vel. 8IP**.

Tehnički opis

Interpolacija a_p	0,3 mm
Ø drške D_s h6	16 mm
Ø D_3	10 mm
Duljina izboja L_1	20 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	150 mm
Unutarnje hlađenje	da
Broj oštrica Z	2
Interpolacija Ø D_{maks}	34 mm
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	8,13 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XOM.060310
Ø reza D_c	18 mm
Kut uranjanja α_{maks}	2,82 stupanj

Interpolacija $\varnothing D_{\min}$	28 mm
Serija	Power Q
Kut rezne oštrice κ	15 stupanj
Izvedba drške	Cilindrična drška
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Primjena glodala	Ukopavanje
Strategija rezanja	HPC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 1,2 Nm	211750 1,2
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP