

Garant
GARANT Power Q glodača glava s velikim posmakom, s navojem, Ø D / broj pločica Z: 18/2mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	212804 18/2
GTIN	4045197956040
Razred artikla	210

Opis
Zamjenski dio:

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 219799 1 (8IP; 1,2Nm).

Napomena:

Koristiti GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 1,2** s nastavkom br. **674252 vel. 8IP**.
Kod primjene produžetaka uvijek radite s unutarnjim hlađenjem.

Tehnički opis

Max duljina uranjanja L za α_{maks}	8,13 mm
Unutarnje hlađenje	da
Ø D ₂	13 mm
Prihvatni navoj M	M8
Ø reza D _c	18 mm
Kut uranjanja α_{maks}	2,82 stupanj
Interpolacija Ø D _{maks}	34 mm
Broj oštrica Z	2
Ukupna duljina L _{ukupno}	25 mm
Interpolacija a _p	0,3 mm

Ø D ₁ h6	8,5 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XOM.060310
Interpolacija Ø D _{min}	28 mm
Ø D ₃	10 mm
Serija	Power Q
Izvedba drške	s navojem
Primjena glodala	Ukopavanje
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Primjena glodala	Uranjanje
Strategija rezanja	HPC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 1,2 Nm	211750 1,2
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni tip 1	219799 1