

HOLEX
CleverDrill spiralno svrdlo dugačko HSS N, bez prevlake, Ø DC h8: 2,5 mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	116050 2,5
GTIN	4045197956149
Razred artikla	12B

Opis
Izvedba:

HOLEX CleverDrill – Stabilno svrdlo za sve standardne namjene. Poboljšano ponašanje kod ubušavanja zahvaljujući križnom brušenju vrha. Debljina i povećanje jezgre normalni. Profilno brušeno. Površina: brončano temperiran spiralni utor.

Preporuka:
Maksimalna dubina bušenja:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Napomena:

Odgovarajuća NC svrdla za predbušenje br. 112120, 112140 i 112170 s **vrhom pod kutom od 142°** radi veće sigurnosti postupka

Unutarne hlađenje: ne

Standard: DIN 340

Tolerancija nazivnog Ø: h8

Kut vrha: 130 stupanj

Broj oštrica Z: 2

preporučena maksimalna dubina bušenja L_2 : 58,3 mm

Duljina žlijeba za odvođenje L_c : 62 mm

Ukupna duljina L: 95 mm

Ø drške D_s : 2,5 mm

Tehnički opis

preporučena maksimalna dubina bušenja L_2	58,3 mm
Duljina žlijeba za odvođenje L_c	62 mm
Ø drške D_s	2,5 mm
Broj oštrica Z	2

Standard	DIN 340
Nazivni $\varnothing D_c$	2,5 mm
Tolerancija nazivnog \varnothing	h8
Ukupna duljina L	95 mm
Kut vrha	130 stupanj
Seriya	HOLEX CleverDrill
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	HSS
Tip	N
Drška	Cilindrična drška
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Spiralno svrdlo