

**HOLEX**
**CleverDrill spiralno svrdlo dugačko HSS N, bez prevlake, Ø DC h8: 8,2 mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	116050 8,2
GTIN	4045197956477
Razred artikla	12B

**Opis**
**Izvedba:**

**HOLEX CleverDrill** – Stabilno svrdlo za sve standardne namjene. Poboljšano ponašanje kod ubušavanja zahvaljujući križnom brušenju vrha. Debljina i povećanje jezgre normalni. Profilno brušeno. Površina: brončano temperiran spiralni utor.

**Preporuka:**
**Maksimalna dubina bušenja:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

**Napomena:**

Odgovarajuća NC svrdla za predbušenje br. 112120, 112140 i 112170 s **vrhom pod kutom od 142°** radi veće sigurnosti postupka

Unutarne hlađenje: ne

Standard: DIN 340

Tolerancija nazivnog Ø: h8

Kut vrha: 130 stupanj

Broj oštrica Z: 2

preporučena maksimalna dubina bušenja  $L_2$ : 96,7 mm

Duljina žlijeba za odvođenje  $L_c$ : 109 mm

Ukupna duljina L: 165 mm

Ø drške  $D_s$ : 8,2 mm

**Tehnički opis**

Broj oštrica Z	2
preporučena maksimalna dubina bušenja $L_2$	96,7 mm
Nazivni Ø $D_c$	8,2 mm
Standard	DIN 340

Ø drške D <sub>s</sub>	8,2 mm
Tolerancija nazivnog Ø	h8
Duljina žlijeba za odvođenje L <sub>c</sub>	109 mm
Ukupna duljina L	165 mm
Kut vrha	130 stupanj
Seriya	HOLEX CleverDrill
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	HSS
Tip	N
Drška	Cilindrična drška
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Spiralno svrdlo